


**FAHRION®**  
FAHRENDEN PRÄZISION
**ER-Spannzange HP, ER 40, Nenn-Spann-Ø d: 3mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	309379 3
GTIN	2050001768773
Artikelklasse	39Y

**Beschreibung**
**Ausführung:**

**System-Rundlauf** und Wiederholgenauigkeit **3 µm** (3×D, maximal = 50 mm), in Verbindung mit FAHRION CENTRO P-Futter.

**Korrosionsschutz:** Spannzange komplett mit FAHRION Protect beschichtet, auch die Funktionsflächen.

**Vorteil:**

Beschichtung erhöht die Lebensdauer der Spannzange, sichert vollste Funktion und Präzision.

**Passend für:**

Präzisions-ER-Spannzangenfutter CENTRO P.

**Hinweis:**

- **Optimaler Rundlauf nur bei Einsatz im CENTRO P-Futter.**
- **Spannbereich h10 (nur Nennmaß).**

**Technische Beschreibung**

Nenn-Spann-Ø d	3 mm
Aufnahme	ER 40
Norm	ISO 15488-B
Rundlaufgenauigkeit	≤ 2 µm
Typ	472 E

Außen-Ø D	41 mm
Gesamtlänge L	46 mm
Produktart	Spannzange