

**ER-Spannzange HP, ER 25, Nenn-Spann-Ø d: 5mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	309373 5
GTIN	2050001766212
Artikelklasse	39Y

**Beschreibung****Ausführung:**

**System-Rundlauf** und Wiederholgenauigkeit **3 µm** (3×D, maximal = 50 mm), in Verbindung mit FAHRION CENTRO P-Futter.

**Korrosionsschutz:** Spannzange komplett mit FAHRION Protect beschichtet, auch die Funktionsflächen.

**Vorteil:**

Beschichtung erhöht die Lebensdauer der Spannzange, sichert vollste Funktion und Präzision.

**Passend für:**

Präzisions-ER-Spannzangenfutter CENTRO P.

**Hinweis:**

- **Optimaler Rundlauf nur bei Einsatz im CENTRO P-Futter.**
- **Spannbereich h10 (nur Nennmaß).**

**Technische Beschreibung**

Nenn-Spann-Ø d	5 mm
Aufnahme	ER 25
Norm	ISO 15488-B
Rundlaufgenauigkeit	≤ 2 µm
Typ	430 E

Außen-Ø D	26 mm
Gesamtlänge L	34 mm
Produktart	Spannzange