



LED-Stift-Taschenlampe mit Batterien, Typ: PEN



Bestelldaten

Bestellnummer	081461 PEN
GTIN	4062406056889
Artikelklasse	02A

Beschreibung

Ausführung:

Handliche LED-Stift-Taschenlampe mit **fokussierbarem** Leuchtenkopf für gebündelte und konzentrierte Ausleuchtung zwischen 10° und 80°. Praktischer Taschenclip und Druckknopf.

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Technische Beschreibung

Batterietyp	Micro, AAA
IP-Schutzart	IP 54
Leuchtdauer	6 h
ATEX-Zone	keine
Gewicht	60 g
Leuchtmittel	LED-Modul

Kopf-Ø	17 mm
Lichtstrom	120 lm
Anzahl enthaltener Batterien	2
Taschenlampenfunktion	Fokus
Gesamtlänge	130 mm
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Produktart	Taschenlampe

Zubehör

Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR3	081552 LR3
Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR3	081553 LR3
Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR3	081554 LR3
Lithium-Metall Batterien Internationale Baugröße LR3	081559 LR3
Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR3	081561 LR3
Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR3	081551 LR3