



LED-Stift-Taschenlampe mit Batterien, Typ: CRI-PEN



Bestelldaten

Bestellnummer	081461 CRI-PEN
GTIN	4062406056896
Artikelklasse	02A

Beschreibung

Ausführung:

LED-Stift-Taschenlampe mit fokussierbarem Leuchtenkopf, Taschenclip und Druckknopf. Echtfarben-LED mit **hohem CRI-Wert** (> 95) zur Erkennung der Farbübereinstimmung.

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 2 × AAA-Batterien.

Technische Beschreibung

IP-Schutzart	IP 54
Leuchtmittel	LED-Modul
ATEX-Zone	keine
Leuchtdauer	2 h
Anzahl enthaltener Batterien	2

Batterietyp	Micro, AAA
Lichtstrom	100 lm
Gewicht	60 g
Taschenlampenfunktion	Fokus
CRI Wert	95
Gesamtlänge	135 mm
Gesamtbreite	17 mm
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Produktart	Taschenlampe

Zubehör

Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR3	081551 LR3
Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR3	081554 LR3
Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR3	081552 LR3
Lithium-Metall Batterien Internationale Baugröße LR3	081559 LR3
Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR3	081561 LR3
Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR3	081553 LR3