

**ER-Spannzange HP, ER 40, Nenn-Spann-Ø d: 17mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	309379 17
GTIN	2050001768803
Artikelklasse	39Y

Beschreibung**Ausführung:**

System-Rundlauf und Wiederholgenauigkeit **3 µm** (3×D, maximal = 50 mm), in Verbindung mit FAHRION CENTRO P-Futter.

Korrosionsschutz: Spannzange komplett mit FAHRION Protect beschichtet, auch die Funktionsflächen.

Vorteil:

Beschichtung erhöht die Lebensdauer der Spannzange, sichert vollste Funktion und Präzision.

Passend für:

Präzisions-ER-Spannzangenfutter CENTRO P.

Hinweis:

- **Optimaler Rundlauf nur bei Einsatz im CENTRO P-Futter.**
- **Spannbereich h10 (nur Nennmaß).**

Technische Beschreibung

Nenn-Spann-Ø d	17 mm
Aufnahme	ER 40
Norm	ISO 15488-B
Rundlaufgenauigkeit	≤ 2 µm
Typ	472 E

Außen-Ø D	41 mm
Gesamtlänge L	46 mm
Produktart	Spannzange