


**FAHRION®**  
FAHREYOND PROGRESS**ER-Spannzange für Gewindebohrer mit Abdichtung, ER 32, Nenn-Spann-Ø d:  
16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	309414 16
GTIN	2050001764799
Artikelklasse	39Y

**Beschreibung****Ausführung:**

Mit Innenvierkant zur positiven Mitnahme des Gewindebohrers.  
Mit Dichtstopfen für Innenkühlung (bis 60 bar!).

**FAHRION®-Korrosionsschutz:**

- **Spannzange komplett beschichtet, auch die Funktionsflächen.**
- **Erhöht die Lebensdauer der Spannzange, sichert vollste Funktion und Präzision.**

**Passend für:**

Alle Standard-ER-Spannzangenfutter, FAHRION Spannzangen auch für das Präzisions-ER-Spannzangenfutter Centro P.

**Hinweis:**

**FAHRION®** Spannzangen ähnlich ISO 15488-A.

**Technische Beschreibung**

Nenn-Spann-Ø d	16 mm
Aufnahme	ER 32
Norm	ISO 15488-A
Rundlaufgenauigkeit	≤ 10 µm
Typ	4537 E

Außen-Ø D	32,7 mm
Gesamtlänge L	40 mm
Produktart	Spannzange