

FAHRION®
FAHREYOND PROGRESS

ER-Spannzange für Gewindebohrer mit Abdichtung und Spritzdüsen, ER 25, Nenn-Spann-Ø d: 14mm



Bestelldaten

Bestellnummer	309413 14
GTIN	2050001766939
Artikelklasse	39Y

Beschreibung

Ausführung:

Mit Innenvierkant zur positiven Mitnahme des Gewindebohrers.
Mit Dichtstopfen für Innenkühlung (bis 60 bar!) und Spritzdüsen.

FAHRION®-Korrosionsschutz:

- **Spannzange komplett beschichtet, auch die Funktionsflächen.**
- **Erhöht die Lebensdauer der Spannzange, sichert vollste Funktion und Präzision.**

Passend für:

Alle Standard-ER-Spannzangenfutter, FAHRION Spannzangen auch für das Präzisions-ER-Spannzangenfutter Centro P.

Hinweis:

FAHRION® Spannzangen ähnlich ISO 15488-A.

Technische Beschreibung

Nenn-Spann-Ø d	14 mm
Aufnahme	ER 25
Norm	ISO 15488-A
Rundlaufgenauigkeit	≤ 10 µm
Typ	4282 E

Außen-Ø D	25,7 mm
Gesamtlänge L	34 mm
Produktart	Spannzange