

**FAHRION®**  
FAHRENDEN FÜR DIE WERKE

## ER-Spannzange für Gewindebohrer mit Abdichtung, ER 20, Nenn-Spann-Ø d: 4mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	309406 4
GTIN	2050001766717
Artikelklasse	39Y

### Beschreibung

#### Ausführung:

Mit Innenvierkant zur positiven Mitnahme des Gewindebohrers.  
 Mit Dichtstopfen für Innenkühlung (bis 60 bar!).

#### FAHRION®-Korrosionsschutz:

- **Spannzange komplett beschichtet, auch die Funktionsflächen.**
- **Erhöht die Lebensdauer der Spannzange, sichert vollste Funktion und Präzision.**

#### Passend für:

Alle Standard-ER-Spannzangenfutter, FAHRION Spannzangen auch für das Präzisions-ER-Spannzangenfutter Centro P.

#### Hinweis:

**FAHRION®** Spannzangen ähnlich ISO 15488-A.

### Technische Beschreibung

Nenn-Spann-Ø d	4 mm
Aufnahme	ER 20
Norm	ISO 15488-A
Rundlaufgenauigkeit	≤ 10 µm
Typ	4276 E

Außen-Ø D	20,7 mm
Gesamtlänge L	31,5 mm
Produktart	Spannzange