

**FAHRION®**  
FAHRENDEN FÜR DIE WERKE

## ER-Spannzange für Gewindebohrer mit Abdichtung und Spritzdüsen, ER 32, Nenn-Spann-Ø d: 9mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	309418 9
GTIN	2050001766014
Artikelklasse	39Y

### Beschreibung

#### Ausführung:

Mit Innenvierkant zur positiven Mitnahme des Gewindebohrers.  
Mit Dichtstopfen für Innenkühlung (bis 60 bar!) und Spritzdüsen.

#### FAHRION®-Korrosionsschutz:

- **Spannzange komplett beschichtet, auch die Funktionsflächen.**
- **Erhöht die Lebensdauer der Spannzange, sichert vollste Funktion und Präzision.**

#### Passend für:

Alle Standard-ER-Spannzangenfutter, FAHRION Spannzangen auch für das Präzisions-ER-Spannzangenfutter Centro P.

#### Hinweis:

**FAHRION®** Spannzangen ähnlich ISO 15488-A.

### Technische Beschreibung

Nenn-Spann-Ø d	9 mm
Aufnahme	ER 32
Norm	ISO 15488-A
Rundlaufgenauigkeit	≤ 10 µm
Typ	4537 E

Außen-Ø D	32,7 mm
Gesamtlänge L	40 mm
Produktart	Spannzange