




ER-Spannzange HP mit Abdichtung, ER 40, Nenn-Spann-Ø d: 12mm



Bestelldaten

Bestellnummer	309380 12
GTIN	
Artikelklasse	33F

Beschreibung

Ausführung:

System-Rundlauf und Wiederholgenauigkeit **3 µm** (3×D, maximal = 50 mm), in Verbindung mit FAHRION CENTRO P-Futter.

Korrosionsschutz: Spannzange komplett mit FAHRION Protect beschichtet, auch die Funktionsflächen.

Vorteil:

Beschichtung erhöht die Lebensdauer der Spannzange, sichert vollste Funktion und Präzision.

Passend für:

Präzisions-ER-Spannzangenfutter CENTRO P.

Hinweis:

- **Optimaler Rundlauf nur bei Einsatz im CENTRO P-Futter.**
- **Spannbereich h10 (nur Nennmaß).**

Mit **Abdichtung** für Innenkühlung (einsetzbar bis 60 bar). **Ähnlich** ISO 15488-A.

Technische Beschreibung

Nenn-Spann-Ø d	12 mm
Aufnahme	ER 40
Norm	ISO 15488-A
Rundlaufgenauigkeit	≤ 2 µm

Typ	471 E
Außen-Ø D	40,7 mm
Gesamtlänge L	46 mm
Produktart	Spannzange