

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte CDCT S40101, Sorte: HU7310****Bestelldaten**

Bestellnummer	268520 HU7310
GTIN	4062406057329
Artikelklasse	21I

Technische Beschreibung

Eckenradius	0,1 mm
Schicht/Schrupp-Zuordnung	Schichten
Hauptanwendung	N
Vorschub f	0,03 - 0,25 mm/U
Schneidstoff	HM
Spanbrecher	AF
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 300 m/min
Sorte	HU7310
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnitttiefe a_p	0,05 - 0,75 mm
Beschichtung	unbeschichtet

ISO-Code Wendeschneidplatte	CDCT S40101
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen