

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte CDCT S40102, Sorte: HU7310****Bestelldaten**

Bestellnummer	268530 HU7310
GTIN	4062406057398
Artikelklasse	21I

Technische Beschreibung

Eckenradius	0,2 mm
Schneidstoff	HM
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Hauptanwendung	N
Sorte	HU7310
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 300 m/min
Schnitttiefe a_p	0,05 - 0,75 mm
Vorschub f	0,03 - 0,25 mm/U
Spanbrecher	AF
Beschichtung	unbeschichtet
ISO-Code Wendeschneidplatte	CDCT S40102

Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen