

FAHRION®
FAHREYOND PROGRESS**ER-Spannzange für Gewindebohrer mit Abdichtung, ER 40, Nenn-Spann-Ø d:
6mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	309419 6
GTIN	2050001766625
Artikelklasse	39Y

Beschreibung**Ausführung:**

Mit Innenvierkant zur positiven Mitnahme des Gewindebohrers.
Mit Dichtstopfen für Innenkühlung (bis 100 bar!).

FAHRION®-Korrosionsschutz:

- **Spannzange komplett beschichtet, auch die Funktionsflächen.**
- **Erhöht die Lebensdauer der Spannzange, sichert vollste Funktion und Präzision.**

Passend für:

Alle Standard-ER-Spannzangenfutter, FAHRION Spannzangen auch für das Präzisions-ER-Spannzangenfutter Centro P.

Hinweis:

FAHRION® Spannzangen ähnlich ISO 15488-A.

Technische Beschreibung

Nenn-Spann-Ø d	6 mm
Aufnahme	ER 40
Norm	ISO 15488-A
Rundlaufgenauigkeit	≤ 10 µm
Typ	4716 E

Außen-Ø D	40,7 mm
Gesamtlänge L	46 mm
Produktart	Spannzange