

**ER-Spannzange mit Abdichtung, ER 11, Nenn-Spann-Ø d: 3mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	308882 3
GTIN	2050001766854
Artikelklasse	39Y

**Beschreibung****Ausführung:**

Ganz gehärtet und geschliffen.

**Korrosionsschutz:** Spannzange komplett mit FAHRION Protect beschichtet, auch die Funktionsflächen.

**Vorteil:**

Beschichtung erhöht die Lebensdauer der Spannzange, sichert vollste Funktion und Präzision.

**Hinweis:**

Mit **Abdichtung** für Innenkühlung (einsetzbar bis 60 bar) kann nur das Nennmaß gespannt werden. **Ähnlich** ISO 15488-A.

**Technische Beschreibung**

Nenn-Spann-Ø d	3 mm
Aufnahme	ER 11
Norm	ISO 15488-A
Rundlaufgenauigkeit	≤ 5 µm
Typ	4012 E
Außen-Ø D	11,2 mm
Gesamtlänge L	18 mm

Produktart

Spannzange