

**Bundjacke Highline, schiefer / schwarz, Konfektionsgröße DE: 27****Bestelldaten**

Bestellnummer	091312 27
GTIN	4030913067926
Artikelklasse	06I

**Beschreibung****Ausführung:**

Frische und moderne Kollektion **Highline** aus hochwertiger, kratzfreier und einlauffester Gewebemischung in dreifarbiger Optik. Kontrastfarbe aus sehr widerstandsfähigem Canvas-Gewebe. Strapazierfähig durch Dreifach-Naht an den Belastungspunkten. Viele nützliche Details, wie Handy- und Meterstap Tasche sowie verstellbarem Bund.

**Bundjacke** mit Dehnfalte am Rücken und Gummizug im Bund für optimalen Tragekomfort.

- **Zwei Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss.**
- **Verdeckter Frontreißverschluss.**
- **Handytasche am linken Ärmel.**
- **Zwei aufgesetzte Seitentaschen.**
- **Verstellbarer Ärmelbund mit Klettverschluss.**

**Hinweis:**

Die im Shop angegebene Größe entspricht der Konfektionsgröße DE. Entsprechende Größen Ihres Landes entnehmen Sie bitte der Größentabelle bzw. den Technischen Daten.

**Jacke** in Farbkombination **kornblau / marine** unter Nr. 091311.

**Technische Beschreibung**

Anzahl Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss	2
---	---

Größe FR	50C
Seitentaschen	aufgesetzt
Bundabschluss	Gummizug im Bund
Jacken-Verschluss	Reißverschluss
Platzierung Handytasche	am linken Ärmel
Anzahl Seitentaschen	2
Konfektionsgröße DE	27
verdeckte Verschlussleiste	ja
Ärmelabschluss	verstellbarer Ärmelbund mit Klettverschluss
Dehnfalten im Rücken	ja
Größe IT	50C
Serie	Highline
Sonderdienstleistung	Textilveredelung
Größe ES	50C
Geschlecht	Herren
Gewebezusammensetzung	35% Baumwolle
Gewebezusammensetzung	65% Polyester
Materialgrammatur / Gewebedichte	285 g/m <sup>2</sup>
Kleidung Standard	UV-Standard 801
Kleidung Standard	Oeko-Tex Standard 100
Waschen	60 °C Buntwäsche
Bleichen	nicht Bleichen
Chemische Reinigung	Reinigung mit Perchlorethylen
Trocknen	schonend Trommeltrocknen (niedrige Temperatur)
Bügeln	heiß, bis maximal 200 °C
Farbe	schiefer / schwarz
Produktart	Arbeitsjacke

