

Garant**Frässtift, HM, Typ: T1610/6****Bestelldaten**

Bestellnummer	541000 T1610/6
GTIN	4062406057152
Artikelklasse	51D

Beschreibung**Ausführung:**

GARANT-Frässtifte werden aus Hochleistungs-Hartmetallsorten mit hoher Zähigkeit und höchster Schneidkantenstabilität ausschließlich auf modernsten CNC-Maschinen hergestellt. Der Schaft besteht aus Stahl, wenn der Kopfdurchmesser größer Schaftdurchmesser ist, ansonsten ebenfalls aus Hartmetall. **Entgratfrässtift (innen)** mit Linksdrall-Verzahnung und 45°-Winkel zum **Anfasen**.

Verwendung:

Sowohl im Hand- wie Industrierobotereinsatz für nahezu alle Werkstoffe geeignet. Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, Schweißnaht- wie auch Flächenbearbeiten.

Hinweis:

Reduzierte Drehzahl für Frässtifte mit einer Gesamtlänge von 120 mm: maximal 11.000 min^{#1}

Technische Beschreibung

Kopf-Ø	16 mm
Formbeschreibung	Entgrat
Winkel	45 Grad

Schaft-Ø	6 mm
Zahnung Kurzzeichen	Z3
Gesamtlänge	70 mm
Zahnungsfeinheitsgrad	mittel
Kopflänge	10 mm
Serie	Zahnung Z3
Schneidstoff	HM
Produktart	Frässtift