

Garant

Schrumpffutter-Verlängerung 3°, schwingungsgedämpft, L = 210 mm, Ø d / Ø D1: 20/8mm

**Bestelldaten**

Bestellnummer	302415 20/8
GTIN	4045197701374
Artikelklasse	31P

Beschreibung**Ausführung:**

Durchbohrt für innere Kühlmittelzufuhr (IKZ) bis maximal 80 bar. Inklusive Längeneinstellschraube. Ein in der Verlängerung **gelagerter HM-Kern** dämpft auftretende Schwingungen und reduziert somit Vibrationen.

Maximal zulässige Drehzahl 8.000 min⁻¹.

Vorteil:

- **Vibrationen im Spannsystem vermeiden.**
- **Bessere Werkstück-Oberflächen.**
- **Verbesserung der Werkzeug-Standzeiten.**

Technische Beschreibung

Schaft-Ø d	20 mm
Bohrungs-Ø D ₁	8 mm
Ø D ₂	14 mm
Gesamtlänge L	210 mm
Produktnameattribut	L = 210 mm
Innenkühlung	ja, mit max. 80 bar
Schwingung	gedämpft
Produktart	Verlängerung

