



Digitale Bügelmessschraube, Messbereich: 50-75mm



Bestelldaten

Bestellnummer	421490 50-75
GTIN	4045197701893
Artikelklasse	42B

Beschreibung

Ausführung:

Gut ablesbare Anzeige. Hartmetallbestückte Messflächen.

Digitale und analoge Ablesung. Staub- und spritzwassergeschütztes Metallgehäuse.

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. 357. 1 Steckkugel zur Messung gekrümmter Flächen.

Ab Größe 25–50, 1 Einstellmaß.

Verpackung: stabile Box

IP-Schutzart: IP 54

Kalibrierung: B1

Kalibrierung: B2

Ablesung: 0,001 mm

Fehlergrenze: 5 µm

Spindel-Ø: 6,5 mm

Spindelsteigung: 0,5 mm

Technische Beschreibung

Spindelsteigung	0,5 mm
Spindel-Ø	6,5 mm
Messbereich	50 - 75 mm

Fehlergrenze	5 µm
Ablesung	0,001 mm
Kalibrierung	B1
Kalibrierung	B2
Anzahl enthaltener Batterien	1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 357
IP-Schutzart	IP 54
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Norm	DIN 863
Messtechnik	digital
Verpackung	stabile Box
Produktart	Bügelmessschraube

Dienstleistungen

Kalibrierung Einstellmaß für Bügelmessschraube maximales Nennmaß 100 mm	012110 100
Kalibrierung Bügelmessschraube maximaler Messbereich 100 mm	012050 100
Signierung laserbeschriftet Typ	018940
DAkKS-Kalibrierung Bügelmessschraube maximaler Messbereich 100 mm	012060 100
DAkKS Rekalibrierung Einstell-/Prüfmaß 100	022090 100
Kalibrierung Bügelmessschraube maximaler Messbereich 100 mm	022000 100
DAkKS-Kalibrierung Bügelmessschraube maximaler Messbereich 100 mm	022010 100
Kalibrierung Einstellmaß für Bügelmessschraube maximales Nennmaß 100 mm	022080 100

Zubehör

Einstellmaß ganze Länge 50 mm	421100 50
-------------------------------	-----------

Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp 357

081560 357