

**Garant**

**Schrumpffutter-Verlängerung 3°, schwingungsgedämpft, L = 300 mm, Ø d / Ø D1: 25/14 mm**


**Bestelldaten**

Bestellnummer	302417 25/14
GTIN	4045197701923
Artikelklasse	31P

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Durchbohrt für innere Kühlmittelzufuhr (IKZ) bis maximal 80 bar. Inklusive Längeneinstellschraube. Ein in der Verlängerung **gelagerter HM-Kern** dämpft auftretende Schwingungen und reduziert somit Vibrationen.

Maximal zulässige Drehzahl 8.000 min<sup>-1</sup>.

**Vorteil:**

- **Vibrationen im Spannsystem vermeiden.**
- **Bessere Werkstück-Oberflächen.**
- **Verbesserung der Werkzeug-Standzeiten.**

Schwingung: gedämpft

Ø D<sub>2</sub>: 20 mm

**Technische Beschreibung**

Schaft-Ø d	25 mm
Ø D <sub>2</sub>	20 mm
Bohrungs-Ø D <sub>1</sub>	14 mm
Gesamtlänge L	300 mm
Produktnameattribut	L = 300 mm
Innenkühlung	ja, mit max. 80 bar
Schwingung	gedämpft
Produktart	Schrumpffutter-Zubehör

