

**Garant****Arbeitshocker, Integral-Schaum, mit Gleiter und Fußring, hoch****Bestelldaten**

Bestellnummer	965052
GTIN	4045197702418
Artikelklasse	91Z

**Beschreibung****Ausführung:**

Bequemer Drehhocker aus **Integral-Schaum**, pflegeleicht, abwaschbar, **robust** und beständig gegen leichte Säuren und Laugen.

Sitzhöhe durch Sicherheits-Gasdruckfeder mit **Ringauslöser** verstellbar. Fünfarmiges Fußkreuz aus Aluminium.

Sitzflächen-Ø 350 mm.

Tragfähigkeit: 120 kg.

**Norm:**

**DIN 68877**

**Technische Beschreibung**

Fußkreuz-Ø	690 mm
Höhenverstellung Ausführung	Gasfeder
Sitzmaterial beständig gegen leichte Säuren und Laugen	ja
Farbe Sitzmaterial	schwarz

Norm	DIN 68877
Fußkreuz Ausführung	Gleiter mit Fußring
Untergestell Ausführung	5-Arm-Fußkreuz
Sitz-Ø	350 mm
Tragfähigkeit	120 kg
Material Sitzfläche	Integral-Schaum
Material Fußkreuz	Aluminium matt pulverbeschichtet
Höhenverstellung Art	Ringauslösung
Ausführung	hohe Sitzhöhe
Tragfähigkeit Stuhl	120 kg
Höhenverstellung Bereich	580 - 850 mm
Produktart	Hocker

---

## Zubehör

Bodengleiter(1 Satz = 5 Stück)	962518
--------------------------------	--------