



Neigungsmessgerät Niveltronic, Winkelmodell, Basislänge: 200mm



Bestelldaten

Bestellnummer	467558 200
GTIN	7630041112221
Artikelklasse	45C

Beschreibung

Ausführung:

Elektronische Richtwaage mit Skalenanzeige und integriertem Galvanometer zum Prüfen und Ausrichten von Flächen in horizontaler oder vertikaler Lage. Das TESA Niveltronic zeichnet sich durch eine hervorragende Stabilität des Nullpunktes aus. Dadurch ist die Richtwaage besonders geeignet für Präzisionsmessungen kleiner Neigungen und lang andauernde Geometriemessungen. Massiver Gusskörper aus Grauguss.

Zwei ebene und prismatische Messbasen, rechtwinklig zueinander angeordnet.

Verwendung:

Durch die prismatischen Messbasen besonders geeignet zur Ausrichtung von horizontalen und vertikalen Flächen. Kontrolle von Wellen mit einem \varnothing von 20 – 120 mm.

Sonderzubehör:

Messsohle aus Hartgestein 200, 250 und 500 mm.

Technische Beschreibung

Fehlergrenze	0,005 +1% vom Messwert mm/m
Länge	210 mm
Messbereich	$\pm 0,75 / 0,15$ mm/m

Höhe	85 mm
Breite	200 mm
Wiederholpräzision	0,001 mm/m
Skalenteilungswert	0,05 / 0,01 mm/m
Gewicht	6400 g
Verpackung	Etui
Norm	DIN 2276
Produktart	Neigungsmessgerät