

Garant**Materialwagen, Höhe: 1300mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	918590 1300
GTIN	4062406057244
Artikelklasse	91P

Beschreibung**Ausführung:**

Rahmen und **Aufbau** aus 4-kant-Stahlrohr mit Stahlblechboden. Einhängeschlitze im Rahmen an Vorder- und Rückseite (50-mm-Raster) zur Aufnahme von Fachboden, Multifunktionsschiene etc. in der Größe 1000 mm. **Gewindebuchsen** an der Rahmeninnenseite für Lochblechmontage. 4 Lenkrollen (2 mit Feststellbremse, Ø **125mm**) mit spurlosem Polyurethan-Laufbelag, rollengelagerte Naben und ein großer Schiebegriff mit Haptoprene®-Ummantelung sorgen für ein sicheres Handling.

Verwendung:

Bestückung mit Ablageböden, Behälterleisten, Zeichnungshaltern, Multifix-Schiene, Traverse und Lochwänden der Gr.1000 möglich.

Lackierung:

Lichtgrau RAL7035 **pulverbeschichtet.**

Technische Beschreibung

Nutzhöhe	970 mm
Rad-Ø	125 mm

Breite	1100 mm
Gewicht	32 kg
Anzahl Lenkrollen ohne Festbremse	2
Höhe	1300 mm
Tiefe	700 mm
Material Rollen	spurloser Polyurethan-Laufbelag
Einhängeraster	50 mm
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse	2
maximale Tragfähigkeit	200 kg
Breite ohne Griff	1000 mm
Nutzbreite	920 mm
Konstruktionsausführung	Stahlrohrkonstruktion
Höhenverstellung im Raster	50 mm
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Materialwagen

Zubehör

Zusatzhaken Nutzlänge 150 mm	918604 150
Schiebegriff Farbe BLACK	920135 BLACK
Multifix-Sichtlagerkästen Länge mm / Typ 1000/AB1	928230 1000/AB1
Lochwandzweiseitig passend für Typ 1000	928071 1000
Lochwandeinseitig passend für Typ 1000	928070 1000
Ablageboden aus Stahlblech 300 mm tief passend für Typ 1000	928131 1000
Ablageboden 610 mm tief passend für Nutzbreite 920 mm	918592 920
Traverse passend für Nutzbreite 920 mm	918603 920
Zeichnungshalter mit Organisationsmagneten passend für Typ 1000	928211 1000

Sichtfenster passend für Typ 1000	928091 1000
Multifix passend für Typ 1000	928201 1000
Schiebegriff Farbe BLUE	920135 BLUE
Multifix-Sichtlagerkästen Länge mm / Typ 1000/AA1	928230 1000/AA1
Sichtfenster passend für Typ 1000	928090 1000
Ablageboden mit Stahlbügel passend für Typ 1000	928145 1000
Zusatzhaken Nutzlänge 75 mm	918604 75