

**Garant****Materialwagen, Höhe: 1700mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	918590 1700
GTIN	4062406057251
Artikelklasse	91P

**Beschreibung****Ausführung:**

**Rahmen** und **Aufbau** aus 4-kant-Stahlrohr mit Stahlblechboden. Einhängeschlitze im Rahmen an Vorder- und Rückseite (50-mm-Raster) zur Aufnahme von Fachboden, Multifunktionsschiene etc. in der Größe 1000 mm. **Gewindebuchsen** an der Rahmeninnenseite für Lochblechmontage. 4 Lenkrollen (2 mit Feststellbremse, Ø **125mm**) mit spurlosem Polyurethan-Laufbelag, rollengelagerte Naben und ein großer Schiebegriff mit Haptoprene®-Ummantelung sorgen für ein sicheres Handling.

**Verwendung:**

Bestückung mit Ablageböden, Behälterleisten, Zeichnungshaltern, Multifix-Schiene, Traverse und Lochwänden der Gr.1000 möglich.

**Lackierung:**

Lichtgrau RAL7035 **pulverbeschichtet.**

**Technische Beschreibung**

Gewicht	35 kg
Breite	1100 mm

Höhe	1700 mm
Breite ohne Griff	1000 mm
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse	2
Einhängeraster	50 mm
Anzahl Lenkrollen ohne Festbremse	2
Nutzhöhe	1370 mm
Rad-Ø	125 mm
Material Rollen	spurloser Polyurethan-Laufbelag
Tiefe	700 mm
maximale Tragfähigkeit	200 kg
Nutzbreite	920 mm
Konstruktionsausführung	Stahlrohrkonstruktion
Höhenverstellung im Raster	50 mm
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Materialwagen

## Zubehör

Multifix passend für Typ 1000	928201 1000
Lochwandzweiseitig passend für Typ 1000	928071 1000
Ablageboden mit Stahlbügel passend für Typ 1000	928145 1000
Traverse passend für Nutzbreite 920 mm	918603 920
Sichtfenster passend für Typ 1000	928091 1000
Schiebegriff Farbe BLACK	920135 BLACK
Schiebegriff Farbe BLUE	920135 BLUE
Multifix-Sichtlagerkästen Länge mm / Typ 1000/AA1	928230 1000/AA1
Ablageboden aus Stahlblech 300 mm tief passend für Typ 1000	928131 1000

Ablageboden aus Stahlblech 200 mm tief passend für Typ 1000	928130 1000
Lochwand einseitig passend für Typ 1000	928070 1000
Zeichnungshalter mit Organisationsmagneten passend für Typ 1000	928211 1000
Zusatzhaken Nutzlänge 75 mm	918604 75
Multifix-Sichtlagerkästen Länge mm / Typ 1000/AB1	928230 1000/AB1
Zusatzhaken Nutzlänge 150 mm	918604 150
Ablageboden 610 mm tief passend für Nutzbreite 920 mm	918592 920
Sichtfenster passend für Typ 1000	928090 1000