

Garant**Arbeitshocker, Integral-Schaum, mit Gleiter, niedrig****Bestelldaten**

Bestellnummer	965051
GTIN	4045197702401
Artikelklasse	91Z

Beschreibung**Ausführung:**

Bequemer Drehhocker aus **Integral-Schaum**, pflegeleicht, abwaschbar, **robust** und beständig gegen leichte Säuren und Laugen.

Sitzhöhe durch Sicherheits-Gasdruckfeder mit **Ringauslöser** verstellbar. Fünfarmiges Fußkreuz aus Aluminium.

Sitzflächen-Ø 350 mm.

Tragfähigkeit: 120 kg.

Norm:

DIN 68877

Technische Beschreibung

Höhenverstellung Ausführung	Gasfeder
Untergestell Ausführung	5-Arm-Fußkreuz
Material Sitzfläche	Integral-Schaum
Norm	DIN 68877

Fußkreuz-Ø	690 mm
Material Fußkreuz	Aluminium matt pulverbeschichtet
Farbe Sitzmaterial	schwarz
Sitzmaterial beständig gegen leichte Säuren und Laugen	ja
Fußkreuz Ausführung	Gleiter
Tragfähigkeit	120 kg
Sitz-Ø	350 mm
Höhenverstellung Art	Ringauslösung
Ausführung	ohne Rollen
Tragfähigkeit Stuhl	120 kg
Höhenverstellung Bereich	440 - 610 mm
Produktart	Hocker

Zubehör

Bodengleiter(1 Satz = 5 Stück)	962518
--------------------------------	--------