

**Garant****Arbeitsdrehstuhl, Integral-Schaum, mit Gleiter, niedrig****Bestelldaten**

Bestellnummer	965031
GTIN	4045197702128
Artikelklasse	91Z

**Beschreibung****Ausführung:**

Ergonomischer Arbeitsdrehstuhl mit **Synchrontechnik**.

Der weiche **Integral-Schaum** des Sitzes und der Rückenlehne ist pflegeleicht, abwaschbar, **robust** und beständig gegen leichte Säuren und Laugen sowie mechanische Einwirkung.

Sitz (BreitexTiefe): 470x450 mm.

Rückenlehnen-Höhe: 600 mm.

Rückenlehnen-Verstellbereich: 60 mm.

Sitztiefenverstellung: 40 mm.

Tragfähigkeit: 120 kg.

Bewegungsfreiraum für Arme durch hohe und schmale Rückenlehne.

**Norm:**

- **Ergonomisch funktionelles Design.**
- **Lordosen-Unterstützung.**
- **Synchrontechnik.**
- **Bewegungsfreiraum für Arme durch hohe und schmale Rückenlehne.**
- **Fünfarmiges Aluminiumfußkreuz.**

**Norm:****DIN 68877**

Sitzbreite: 470 mm

Sitztiefe: 450 mm

Rückenlehne Höhe: 600 mm  
 Rückenlehnen Höhenverstellbereich: 60 mm  
 Sitztiefen-Verstellbereich: 40 mm  
 Farbe Sitzmaterial: schwarz

## Technische Beschreibung

Tragfähigkeit	120 kg
Fußkreuz Ausführung	Gleiter
Norm	DIN 68877
Lordosenunterstützung (Bandscheiben)	ja
Material Fußkreuz	Aluminium matt pulverbeschichtet
Sitzneigungsverstellung	ja
bedingt beständig gegen leichte Säure und Laugen	ja
Material Sitzfläche	Integral-Schaum
Permanentkontakt-Rückverstellung	ja
Synchronmechanik	ja
Rückenlehne Höhe	600 mm
stufenlose Höhenverstellung	ja
Farbe Sitzmaterial	schwarz
Material Rückenlehne	Integral-Schaum
Armlehnenpaar Adaption möglich	ja
Rückenlehnen Höhenverstellbereich	60 mm
Sitztiefen-Verstellbereich	40 mm
Sitztiefe	450 mm
Sitzbreite	470 mm
Untergestell Ausführung	5-Arm-Fußkreuz
Höhenverstellung Ausführung	Gasfeder
Höhenverstellung Art	Höhenverstell-Hebel
Tragfähigkeit Stuhl	120 kg
Höhenverstellung Bereich	490 - 630 mm

Produktart

Arbeitsstuhl ohne Rollen

---

**Zubehör**

Bodengleiter (1 Satz = 5 Stück)

962518

Multifunktions-Armlehnen-Paar für GARANT  
Arbeitsdrehstuhl

965047