

Garant**Arbeitsdrehstuhl, Stoffpolster, mit Rollen, niedrig****Bestelldaten**

Bestellnummer	965040
GTIN	4045197702142
Artikelklasse	91Z

Beschreibung**Ausführung:**

Ergonomischer Arbeitsdrehstuhl mit **Synchrontechnik**.

Der weiche Mesh-**Stoff** des Sitzes und der Rückenlehne ist **bequem** und **atmungsaktiv**.

Sitz (Breite×Tiefe): 470×450 mm.

Rückenlehnen-Höhe: 600 mm.

Rückenlehnen-Verstellbereich: 60 mm.

Sitztiefenverstellung: 40 mm.

Tragfähigkeit: 120 kg.

Bewegungsfreiraum für Arme durch hohe und schmale Rückenlehne.

Norm:

- **Ergonomisch funktionelles Design.**
- **Lordosen-Unterstützung.**
- **Synchrontechnik.**
- **Bewegungsfreiraum für Arme durch hohe und schmale Rückenlehne.**
- **Fünfarmiges Aluminiumfußkreuz.**
- **Sitz und Rücklehne aus weichem Mesh-Stoff.**
- **Bequem und atmungsaktiv.**

Norm:

DIN 68877

Hinweis:

Der atmungsaktive Mesh-Stoff wird durch Klettverschlüsse beschädigt. Bitte Klettverschlüsse abdecken.

Sitzbreite: 470 mm

Sitztiefe: 450 mm

Rückenlehne Höhe: 600 mm

Sitztiefen-Verstellbereich: 40 mm

Rückenlehnen Verstellbereich: 60 mm

Farbe Sitzmaterial: schwarz

Technische Beschreibung

Sitztiefen-Verstellbereich	40 mm
Fußkreuz Ausführung	Rollensatz
Material Fußkreuz	Aluminium matt pulverbeschichtet
Rückenlehnen Verstellbereich	60 mm
Rollen Ausführung	lastabhängig gebremste weiche Rollen für harte Böden
Farbe Sitzmaterial	schwarz
Material Sitzfläche	Mesh-Stoff
Synchronmechanik	ja
Lordosenunterstützung	ja
Tragfähigkeit	120 kg
Rückenlehne Höhe	600 mm
Untergestell Ausführung	5-Arm-Fußkreuz
Norm	DIN 68877
Sitzbreite	470 mm
Sitztiefe	450 mm
Höhenverstellung Ausführung	Gasfeder
Höhenverstellung Art	Höhenverstell-Hebel
Armlehnenpaar Adaption möglich	ja
Permanentkontakt-Rückverstellung	ja
Tragfähigkeit Stuhl	120 kg
Höhenverstellung Bereich	480 - 630 mm

Produktart

Arbeitsstuhl mit Rollen

ZubehörMultifunktions-ArMLEHnen-Paar für GARANT
Arbeitsdrehstuhl

965047

Ersatzrollen (1 Satz = 5 Stück)

962517