

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte RC.T 0803, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB725****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 260630 HB725  |
| GTIN          | 4062406058630 |
| Artikelklasse | 21G           |

**Beschreibung**

RC.T 0803 HB725 Spanbrecher: UM

Toleranz: M

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,5 - 2 mmVorschub  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/USchnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 60 - 230 m/min**Technische Beschreibung**

|   |                     |
|---|---------------------|
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung                  | Schrupp-Schichten   |
| Spanbrecher                                 | UM                  |
| Sorte                                       | HB725               |
| Hauptanwendung                              | UNI                 |
| Schneidstoff                                | HM                  |
| Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung | 60 - 230 m/min      |
| Schnittbedingung                            | leicht unterbrochen |

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Schnitttiefe $a_p$          | 0,5 - 2 mm                    |
| Vorschub $f$                | 0,1 - 0,3 mm/U                |
| Beschichtung                | PVD                           |
| ISO-Code Wendeschneidplatte | RCMT 0803                     |
| Anzahl Wechsel/Schneiden    | 2                             |
| Toleranz                    | M                             |
| Produktart                  | Wendeschneidplatte zum Drehen |