

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte RC.X 1204, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HU7310-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	260650 HU7310-1
GTIN	4062406058616
Artikelklasse	21G

Beschreibung

RC.X 1204 HU7310-1 Spanbrecher: AM
Toleranz: G
Schnitttiefe a_p : 0,5 - 2 mm
Vorschub f : 0,1 - 0,3 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 350 - 600 m/min

Technische Beschreibung

Hauptanwendung	N
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Spanbrecher	AM
Schneidstoff	HM
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	350 - 600 m/min
Schnittbedingung	kontinuierlich
Sorte	HU7310-1
Beschichtung	unbeschichtet
ISO-Code Wendeschneidplatte	RCGX 1204
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	G
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen