

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte RC.T 0803, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HU7310-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	260630 HU7310-1
GTIN	4062406058395
Artikelklasse	21G

Beschreibung

RC.T 0803 HU7310-1 Spanbrecher: AM
Toleranz: G
Schnitttiefe a_p : 0,5 - 2 mm
Vorschub f : 0,1 - 0,3 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 350 - 600 m/min

Technische Beschreibung

Schneidstoff	HM
Spanbrecher	AM
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	350 - 600 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schnittbedingung	kontinuierlich

Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Sorte	HU7310-1
Hauptanwendung	N
Beschichtung	unbeschichtet
ISO-Code Wendeschneidplatte	RCGT 0803
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	G
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen