




## Spiralbohrer HSS Nr. 114000 als Nachfüll-Satz, unbeschichtet, Typ: 2-10



### Bestelldaten

Bestellnummer	115020 2-10
GTIN	4045197024145
Artikelklasse	12B

### Beschreibung

#### Ausführung:

Zusammengestellt aus Spiralbohrern DIN 338.

Innenkühlung: nein

Schaft: Zylinderschaft

Bohrerbereich: 2 - 10 mm

Anzahl Bohrer: 81

Bohrer jeweils steigend: 0,1 mm

### Technische Beschreibung

Anzahl Bohrer	81
Bohrerbereich	2 - 10 mm
Bohrer jeweils steigend	0,1 mm
Schaft	Zylinderschaft
Anzahl Schneiden Z	2
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	HSS
Typ	N
Toleranz Nenn-Ø	h8
Spitzenwinkel	118 Grad
Innenkühlung	nein

mit Kassette	nein
Farbring	ohne
Produktart	Spiralbohrer

## Zubehör

Spiralbohrer HSSrollgewalzt N Ø DC h8 9,6 mm	114000 9,6
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N Ø DC h8 6,7 mm	114000 6,7
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N Ø DC h8 7,5 mm	114000 7,5
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N Ø DC h8 3,8 mm	114000 3,8
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N Ø DC h8 2,4 mm	114000 2,4
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N Ø DC h8 2,6 mm	114000 2,6
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N Ø DC h8 3,9 mm	114000 3,9
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N Ø DC h8 6 mm	114000 6
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N Ø DC h8 6,8 mm	114000 6,8
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N Ø DC h8 7,3 mm	114000 7,3
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N Ø DC h8 8 mm	114000 8
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N Ø DC h8 2,8 mm	114000 2,8
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N Ø DC h8 7,2 mm	114000 7,2
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N Ø DC h8 4,9 mm	114000 4,9
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N Ø DC h8 9,9 mm	114000 9,9
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N Ø DC h8 6,4 mm	114000 6,4
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N Ø DC h8 7,4 mm	114000 7,4
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N Ø DC h8 9,4 mm	114000 9,4
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N Ø DC h8 6,5 mm	114000 6,5
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N Ø DC h8 8,2 mm	114000 8,2
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N Ø DC h8 5,4 mm	114000 5,4
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N Ø DC h8 4,1 mm	114000 4,1
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N Ø DC h8 9 mm	114000 9

Spiralbohrer HSSrollgewalzt N Ø DC h8 4,2 mm	114000 4,2
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N Ø DC h8 7,1 mm	114000 7,1
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N Ø DC h8 4,7 mm	114000 4,7
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N Ø DC h8 3,2 mm	114000 3,2
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N Ø DC h8 9,8 mm	114000 9,8
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N Ø DC h8 8,9 mm	114000 8,9
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N Ø DC h8 9,7 mm	114000 9,7
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N Ø DC h8 8,3 mm	114000 8,3
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N Ø DC h8 3 mm	114000 3
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N Ø DC h8 8,8 mm	114000 8,8
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N Ø DC h8 5,1 mm	114000 5,1
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N Ø DC h8 7,8 mm	114000 7,8
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N Ø DC h8 4,5 mm	114000 4,5
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N Ø DC h8 9,1 mm	114000 9,1
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N Ø DC h8 4,6 mm	114000 4,6
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N Ø DC h8 7,9 mm	114000 7,9
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N Ø DC h8 6,9 mm	114000 6,9
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N Ø DC h8 3,1 mm	114000 3,1
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N Ø DC h8 3,3 mm	114000 3,3
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N Ø DC h8 5,9 mm	114000 5,9
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N Ø DC h8 3,6 mm	114000 3,6
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N Ø DC h8 2,1 mm	114000 2,1
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N Ø DC h8 6,1 mm	114000 6,1
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N Ø DC h8 4,4 mm	114000 4,4
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N Ø DC h8 2,3 mm	114000 2,3
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N Ø DC h8 5,2 mm	114000 5,2
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N Ø DC h8 3,4 mm	114000 3,4
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N Ø DC h8 5,6 mm	114000 5,6
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N Ø DC h8 2,5 mm	114000 2,5

Spiralbohrer HSSrollgewalzt N Ø DC h8 6,2 mm	114000 6,2
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N Ø DC h8 3,7 mm	114000 3,7
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N Ø DC h8 6,3 mm	114000 6,3
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N Ø DC h8 8,5 mm	114000 8,5
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N Ø DC h8 3,5 mm	114000 3,5
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N Ø DC h8 5,3 mm	114000 5,3
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N Ø DC h8 8,4 mm	114000 8,4
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N Ø DC h8 8,1 mm	114000 8,1
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N Ø DC h8 5,5 mm	114000 5,5
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N Ø DC h8 5 mm	114000 5
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N Ø DC h8 9,5 mm	114000 9,5
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N Ø DC h8 4,8 mm	114000 4,8
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N Ø DC h8 2,2 mm	114000 2,2
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N Ø DC h8 5,8 mm	114000 5,8
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N Ø DC h8 5,7 mm	114000 5,7
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N Ø DC h8 9,3 mm	114000 9,3
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N Ø DC h8 4,3 mm	114000 4,3
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N Ø DC h8 10 mm	114000 10
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N Ø DC h8 2 mm	114000 2
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N Ø DC h8 7 mm	114000 7
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N Ø DC h8 7,7 mm	114000 7,7
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N Ø DC h8 7,6 mm	114000 7,6
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N Ø DC h8 2,9 mm	114000 2,9
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N Ø DC h8 2,7 mm	114000 2,7
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N Ø DC h8 8,7 mm	114000 8,7
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N Ø DC h8 6,6 mm	114000 6,6
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N Ø DC h8 9,2 mm	114000 9,2
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N Ø DC h8 4 mm	114000 4
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N Ø DC h8 8,6 mm	114000 8,6