

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte CCGT 030102, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7125-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	260047 HB7125-1
GTIN	4062406058708
Artikelklasse	211

Beschreibung

CCGT 030102 HB7125-1 Sorte: HB7125-1

Spanbrecher: VF

Toleranz: G

Schnitttiefe a_p : 0,05 - 0,2 mmVorschub f : 0,03 - 0,1 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 120 - 300 m/min**Technische Beschreibung**

Sorte	HB7125-1
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 300 m/min
Vorschub f	0,03 - 0,1 mm/U
Schnitttiefe a_p	0,05 - 0,2 mm
Hauptanwendung	M
Schneidstoff	HM

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Eckenradius	0,2 mm
Spanbrecher	VF
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCGT 030102
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	G
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen