

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte CCGT 030101, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7125-1**

## Bestelldaten

Bestellnummer	260046 HB7125-1
GTIN	4062406058678
Artikelklasse	211

## Technische Beschreibung

Spanbrecher	VF
Hauptanwendung	M
Sorte	HB7125-1
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	120 - 300 m/min
Eckenradius	0,1 mm
Vorschub $f$	0,03 - 0,1 mm/U
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe $a_p$	0,05 - 0,2 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten

ISO-Code Wendeschneidplatte	CCGT 030101
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	G
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen