



Präzisions-Sicherungsringzange, Typ: A01



Bestelldaten

Bestellnummer	719890 A01
GTIN	4003773048817
Artikelklasse	73F

Beschreibung

Ausführung:

Griff- und Gelenkteil geschmiedet. Spitzen aus Spezialstahl, besonders präzise gearbeitet und in den Zangenkörper eingepresst.

Zange grau atramentiert. Griffe mit Kunststoff überzogen. Gelenk mit **integrierter Öffnungsfeder. Form B – abgewinkelte Backen 90°.**

Vorteil:

Eingesetzte Spitzen hochbelastbar im Dauereinsatz, bis zu 10-fach höhere Standzeit gegenüber angedrehten Spitzen.

Verwendung:

Zum Ein- und Ausbau von Sicherungsringen.

Norm:

DIN 5254 A und B – für Außensicherungsringe.

Technische Beschreibung

Form	B
ganze Länge	130 mm
für Außen-Sicherungsringe-Ø	3 - 10 mm
Spitzen-Ø	0,9 mm
Norm	DIN 5254 B
Verwendung Sicherungsringzangen	Außenring gewinkelt

Backenform	90° abgewinkelt
Griff	mit Kunststoff überzogen
Werkstoff	Spezialstahl
Oberfläche	grau atramentiert
mit Begrenzungsanschlag	nein
Gelenk mit integrierter Öffnungsfeder	ja
Griff mit Feststellvorrichtung	nein
Spitze austauschbar	nein
Produktart	Sicherungsringzange