

**Spiralbohrer-Satz HSS Nr. 114000 mit Kassette, unbeschichtet, Typ: 1-13****Bestelldaten**

Bestellnummer	115000 1-13
GTIN	4045197024060
Artikelklasse	12B

Beschreibung**Ausführung:**

Zusammengestellt aus Spiralbohrern DIN 338.

Rollgewalzt, normaler Spiralwinkel, Kerndicke und Kernanstieg.

Keine Gefügeunterbrechung, dadurch elastischer und für robuste Bohrarbeiten geeignet (z. B. mit Handbohrmaschinen). Preisgünstige Ausführung.

Technische Beschreibung

Bohrer jeweils steigend	0,5 mm
Bohrerbereich	1 - 13 mm
Anzahl Bohrer	25
Schaft	Zylinderschaft
Anzahl Schneiden Z	2
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	HSS

Datenblatt

Typ	N
Toleranz Nenn-Ø	h8
Spitzenwinkel	118 Grad
Innenkühlung	nein
mit Kassette	ja
Farbring	ohne
Produktart	Spiralbohrer

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet	45 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	40 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	30 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	25 m/min	P
GG(G)	bedingt geeignet	25 m/min	K
Öl	geeignet		
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		

Zubehör

Spiralbohrer HSSrollgewalzt N Ø DC h8 7 mm	114000 7
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N Ø DC h8 2,5 mm	114000 2,5
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N Ø DC h8 4 mm	114000 4
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N Ø DC h8 7,5 mm	114000 7,5
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N Ø DC h8 2 mm	114000 2
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N Ø DC h8 8,5 mm	114000 8,5
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N Ø DC h8 1 mm	114000 1
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N Ø DC h8 9,5 mm	114000 9,5

Datenblatt

Spiralbohrer HSSrollgewalzt N Ø DC h8 9 mm	114000 9
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N Ø DC h8 10 mm	114000 10
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N Ø DC h8 6 mm	114000 6
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N Ø DC h8 4,5 mm	114000 4,5
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N Ø DC h8 13 mm	114000 13
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N Ø DC h8 11 mm	114000 11
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N Ø DC h8 10,5 mm	114000 10,5
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N Ø DC h8 5 mm	114000 5
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N Ø DC h8 12 mm	114000 12
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N Ø DC h8 8 mm	114000 8
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N Ø DC h8 3,5 mm	114000 3,5
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N Ø DC h8 5,5 mm	114000 5,5
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N Ø DC h8 12,5 mm	114000 12,5
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N Ø DC h8 1,5 mm	114000 1,5
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N Ø DC h8 3 mm	114000 3
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N Ø DC h8 6,5 mm	114000 6,5
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N Ø DC h8 11,5 mm	114000 11,5
Kassette leer für Spiralbohrer DIN 338 Typ 1-13	115475 1-13