

**Garant****Hi5 Hochvorschubfräser mit Bohrung, für Wendeschneidplatten POMX, Ø D / Anzahl Schneiden Z: 125/10mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	213110 125/10
GTIN	4062406058470
Artikelklasse	210

**Beschreibung****Beschreibung:**

Leistungsstarker und weichschneidender Hochvorschubfräser.  
Besonders laufruhig durch ungleiche Zahnteilung.  
Auch einsetzbar zum Semischlichten.  
Kosteneffizienz durch 5-schneidige Wendepatte.

**Hinweis:**

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 5,7** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 20IP** verwenden.

**Technische Beschreibung**

maximale Schnitttiefe $a_{p\max}$	2,2 mm
Anzahl Schneiden Z	10
Serie	Hi5
passende Wendeschneidplatte	POMX 10T5..

Wendeplattenschrauben-Set	219889 (20IP; 5,7 Nm)
Ø D <sub>3</sub>	105,85 mm
Gesamtlänge L <sub>ges</sub>	63 mm
Schneiden-Ø D <sub>c</sub>	125 mm
Aufnahmebohrungs-Ø	40 mm
Einstellwinkel κ	90 Grad
Schaftausführung	mit Bohrung
Teilung der Schneiden	ungleich
Innenkühlung	ja
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Planfräser

## Zubehör

PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 20IP	674252 20IP
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 5,7 N·m	211750 5,7