

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte TNMG 160408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7210-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	251544 HB7210-1
GTIN	4062406059118
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

TN.G 160408 HB7210-1 Sorte: HB7210-1  
Spanbrecher: GM  
Toleranz: M  
Schnitttiefe  $a_p$ : 0,4 - 6,5 mm  
Vorschub  $f$ : 0,3 - 0,7 mm/U  
Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 100 - 450 m/min

**Technische Beschreibung**

Vorschub $f$	0,3 - 0,7 mm/U
Sorte	HB7210-1
Schnitttiefe $a_p$	0,4 - 6,5 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	GM
Schneidstoff	HM

Eckenradius	0,8 mm
Schicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	100 - 450 m/min
Hauptanwendung	K
Beschichtung	TiCN
ISO-Code Wendeschneidplatte	TNMG 160408
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen