

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 11T308, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7210-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	260464 HB7210-1
GTIN	4062406059262
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

DC.T 11T308 HB7210-1 Sorte: HB7210-1  
Spanbrecher: GM  
Toleranz: M  
Schnitttiefe  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm  
Vorschub  $f$ : 0,1 - 0,25 mm/U  
Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 100 - 450 m/min

**Technische Beschreibung**

Eckenradius	0,8 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Sorte	HB7210-1
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	100 - 450 m/min
Schnitttiefe $a_p$	0,2 - 2,5 mm

Vorschub f	0,1 - 0,25 mm/U
Spanbrecher	GM
Schneidstoff	HM
Hauptanwendung	K
Beschichtung	TiCN
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 11T308
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen