

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 070204, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7210-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	260452 HB7210-1
GTIN	4062406059248
Artikelklasse	21G

Beschreibung

DC.T 070204 HB7210-1 Sorte: HB7210-1
Spanbrecher: GM
Toleranz: M
Schnitttiefe a_p : 0,2 - 2,5 mm
Vorschub f : 0,1 - 0,25 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 100 - 450 m/min

Technische Beschreibung

Hauptanwendung	K
Vorschub f	0,1 - 0,25 mm/U
Eckenradius	0,4 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	100 - 450 m/min
Spanbrecher	GM

Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnitttiefe a_p	0,2 - 2,5 mm
Sorte	HB7210-1
Schneidstoff	HM
Beschichtung	TiCN
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 070204
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen