

**PU-Gewebes Schlauch, blau, Länge 25 m, Schlauch Innen-Ø (Nennweite): 11 mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	080221 11
GTIN	7391390094667
Artikelklasse	08A

**Beschreibung****Ausführung:**

Sehr leichter, flexibler und abriebfester PU-Schlauch. Hervorragender Widerstand gegen Öl, Lösungsmittel und nichtwässrige Lösungen. Betriebsdruck 16 bar.

Schlauch mit Polyesterfaserverstärkung. Temperaturbereich -15 °C bis 60 °C.

**Technische Beschreibung**

maximaler Betriebsdruck	16 bar
Schlauchlänge	25 m
Material	PU-Gewebes Schlauch
Schlauch Innen-Ø (Nennweite)	11 mm
Schlauch Außen-Ø	16 mm
Farbe	blau
Produktnameattribut	Länge 25 m
Produktart	Schlauch

---

## Zubehör

SicherheitskupplungStream-Line Schlauchanschluss Innen-  
Ø (Nennweite) 11 mm

---

080297 11