

**Garant****Wendeplatte zum Entgraten, HB7525, Typ: UNI****Bestelldaten**

Bestellnummer	217234 UNI
GTIN	4062406059293
Artikelklasse	21Y

**Beschreibung**

Wendeplatte zum Entgraten UNI Vorschub f: 0,005-0,03 mm

**Technische Beschreibung**

Vorschub f	0,005-0,03 mm
Schneidstoff	HM
Sorte	HB7525
$t_{\min}$	0,25 mm
$t_{\max}$	1,75 mm
Anzahl Schneiden Z	6
Produktart	Wendeschneidplatte zum Gravieren und Entgraten

**Anwenderdaten**

	<b>Eignung</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-Code</b>
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	70 m/min	P
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	60 m/min	P
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	50 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	40 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	40 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	30 m/min	M
GG(G)	geeignet	60 m/min	K
Uni	geeignet		
nass maximal	geeignet		
nass minimal	bedingt geeignet		
Luft	bedingt geeignet		