

**Garant****Klemmdrehhalter SRDCN 30°, für Wendeschneidplatten RC.X, neutral,  
Schaft- / Plattengröße: 12/06mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	260611 12/06
GTIN	4062406059316
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

passende Wendeschneidplatte	RC.T 0602
Schaftgröße	12 mm
Plattengröße	6 mm
ISO-Code Halter	SRDCN 1212F06
Auskraglänge L <sub>1</sub> neutrale Halter	12,4 mm
Gesamtlänge L neutrale Halter	80 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 15
Funktionsbreite L <sub>4</sub> neutrale Halter	9 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	neutral
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	30 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

---

## Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Wendeplattenschrauben-Set Typ 15	269028 15
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500