

Garant**Klemmdrehhalter SRDCN 30°, für Wendeschneidplatten RC.X, neutral,
Schaft- / Plattengröße: 16/06mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	260611 16/06
GTIN	4062406059323
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Schaftgröße	16 mm
Funktionsbreite L ₄ neutrale Halter	11 mm
Auskraglänge L ₁ neutrale Halter	12,4 mm
Gesamtlänge L neutrale Halter	100 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 15
ISO-Code Halter	SRDCN 1616H06
passende Wendeschneidplatte	RC.T 0602
Plattengröße	6 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	neutral
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	30 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Wendeplattenschrauben-Set Typ 15	269028 15
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500