



Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120404, für Schlichtbearbeitung, Wiper, Sorte: CA025P



Bestelldaten

Bestellnummer	250103 CA025P
GTIN	4960664863174
Artikelklasse	25E

Beschreibung

CNMG 120404 Wiper CA025P Sorte: CA025P

Spanbrecher: WP

Schnitttiefe a_p : 0,2 - 2,5 mm

Vorschub f : 0,13 - 0,4 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 105 - 435 m/min

Technische Beschreibung

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnitttiefe a_p	0,2 - 2,5 mm
Schneidstoff	HM
Vorschub f	0,13 - 0,4 mm/U
Sorte	CA025P
Hauptanwendung	P

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	105 - 435 m/min
Spanbrecher	WP
Beschichtung	CVD
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120404
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen