

Garant**Klemmdrehhalter SRDCN 30°, für Wendeschneidplatten RC.X, neutral,
Schaft- / Plattengröße: 25/06mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	260611 25/06
GTIN	4062406059347
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L neutrale Halter	150 mm
Funktionsbreite L ₄ neutrale Halter	15,5 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 15
Auskraglänge L ₁ neutrale Halter	12,4 mm
Schaftgröße	25 mm
ISO-Code Halter	SRDCN 2525M06
Plattengröße	6 mm
passende Wendeschneidplatte	RC.T 0602
Norm	Werksnorm
Einsatzart	neutral
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	30 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Wendeplattenschrauben-Set Typ 15	269028 15
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500