

**Garant****Klemmdrehhalter SRDCN 30°, für Wendeschneidplatten RC.X, neutral,  
Schaft- / Plattengröße: 20/06mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	260611 20/06
GTIN	4062406059330
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Plattengröße	6 mm
Funktionsbreite L <sub>4</sub> neutrale Halter	13 mm
Auskraglänge L <sub>1</sub> neutrale Halter	12,4 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 15
ISO-Code Halter	SRDCN 2020K06
Gesamtlänge L neutrale Halter	125 mm
Schaftgröße	20 mm
passende Wendeschneidplatte	RC.T 0602
Norm	Werksnorm
Einsatzart	neutral
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	30 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

---

## Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Wendeplattenschrauben-Set Typ 15	269028 15
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500