



## Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CA025P



### Bestelldaten

Bestellnummer	250212 CA025P
GTIN	4960664863457
Artikelklasse	25E

### Beschreibung

CNMG 120408 CA025P Sorte: CA025P

Spanbrecher: PS

Schnitttiefe  $a_p$ : 1 - 3,5 mm

Vorschub  $f$ : 0,15 - 0,35 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 70 - 420 m/min

### Technische Beschreibung

Spanbrecher	PS
Hauptanwendung	P
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Sorte	CA025P
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	70 - 420 m/min
Vorschub $f$	0,15 - 0,35 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten

Eckenradius	0,8 mm
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe $a_p$	1 - 3,5 mm
Beschichtung	CVD
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120408
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen