



## Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120408, für Schlichtbearbeitung, Wiper, Sorte: CA025P



### Bestelldaten

Bestellnummer	250105 CA025P
GTIN	4960664863181
Artikelklasse	25E

### Beschreibung

CNMG 120408 Wiper CA025P Sorte: CA025P

Spanbrecher: WP

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm

Vorschub  $f$ : 0,13 - 0,4 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 105 - 435 m/min

### Technische Beschreibung

Hauptanwendung	P
Sorte	CA025P
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	WP
Schneidstoff	HM
Vorschub $f$	0,13 - 0,4 mm/U
Schnitttiefe $a_p$	0,2 - 2,5 mm

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	105 - 435 m/min
Beschichtung	CVD
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120408
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen