



Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120412, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CA025P



Bestelldaten

Bestellnummer	250214 CA025P
GTIN	4960664863464
Artikelklasse	25E

Beschreibung

CNMG 120412 CA025P Sorte: CA025P

Spanbrecher: PS

Schnitttiefe a_p : 1 - 3,5 mm

Vorschub f : 0,15 - 0,35 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 70 - 420 m/min

Technische Beschreibung

Schneidstoff	HM
Eckenradius	1,2 mm
Schnitttiefe a_p	1 - 3,5 mm
Hauptanwendung	P
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Sorte	CA025P

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 420 m/min
Spanbrecher	PS
Vorschub f	0,15 - 0,35 mm/U
Beschichtung	CVD
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120412
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen