

## Klemmdrehhalter SRGCR 30°, für Wendeschneidplatten RC.X, rechts, Schaft- / Plattengröße: 12/06mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	260606 12/06
GTIN	4062406059385
Artikelklasse	21T

### Technische Beschreibung

ISO-Code Halter	SRGCR/L 1212F06
Kopflänge L <sub>1</sub>	13,6 mm
Gesamtlänge L	80 mm
Plattengröße	6 mm
Schaftgröße	12 mm
passende Wendeschneidplatte	RC.T 0602
Funktionsbreite L <sub>4</sub>	16 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 22
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	30 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

---

## Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8

674248 TX8

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,  
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500  
cN·m

659957 500