

Garant**Klemmdrehhalter SRGCR 30°, für Wendeschneidplatten RC.X, rechts, Schaft- / Plattengröße: 16/06mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	260606 16/06
GTIN	4062406059392
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Plattengröße	6 mm
passende Wendeschneidplatte	RC.T 0602
Schaftgröße	16 mm
Gesamtlänge L	100 mm
Kopflänge L ₁	13,6 mm
Funktionsbreite L ₄	20 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 22
ISO-Code Halter	SRGCR/L 1616H06
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	30 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8

674248 TX8

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500
cN·m

659957 500